

**ER-spantang met afdichting, ER 20, Nominale span-Ø d: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308916 7
GTIN	2050001768230
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Opmerking:

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. **Vergelijkbaar met** ISO 15488-A.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	7 mm
Opname	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	427 E
Buiten-Ø D	20,7 mm
Totale lengte L	31,5 mm

Producttype

Spantang