

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-spantang, ER 11, Nominale span-Ø d: 6,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308881 6,5
GTIN	2050001768520
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**Opmerking:**

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	6,5 mm
Opname	ER 11
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	4008 E
Buiten-Ø D	11,3 mm
Totale lengte L	18 mm

Producttype

Spantang