

**ER-spantang met afdichting, ER 20, Nominale span-Ø d: 8mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 308916 8 |
| GTIN | 2050001765482 |
| Artikelklasse | 39Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Opmerking:

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. **Vergelijkbaar met** ISO 15488-A.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d | 8 mm |
| Opname | ER 20 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Type | 427 E |
| Buiten-Ø D | 20,7 mm |
| Totale lengte L | 31,5 mm |

Producttype

Spantang