

**ER-spantang, ER 25, Nominale span-Ø d: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308941 6
GTIN	2050001765604
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**Opmerking:**

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	6 mm
Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	430 E
Buiten-Ø D	26 mm
Totale lengte L	34 mm

Producttype

Spantang