

**ER-spantang, ER 20, Nominale span-Ø d: 1,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308911 1,5
GTIN	2050001764928
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

Opmerking:

De **span-Ø-overbrugging** is **steeds tot 1 mm kleiner**, bijv. Ø 10 – 9 mm, **behalve bij Ø 1, 1,5 en 2 (hier slechts 0,5 mm)**.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	1,5 mm
Opname	ER 20
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	428 E
Buiten-Ø D	21 mm
Totale lengte L	31,5 mm

Producttype

Spantang