

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-spantang HP, ER 32, Nominale span-Ø d: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309376 12
GTIN	2050001768759
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

systemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	12 mm
Opname	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm
Type	470 E

Buiten-Ø D	33 mm
Totale lengte L	40 mm
Producttype	Spantang