

**ER-spantang HP, ER 32, Nominale span-Ø d: 9mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 309376 9 |
| GTIN | 2050001767257 |
| Artikelklasse | 39Y |

Omschrijving**Uitvoering:**

systemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Technische beschrijving

| | |
|------------------------|-------------|
| Nominale span-Ø d | 9 mm |
| Opname | ER 32 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 2 µm |
| Type | 470 E |

| | |
|-----------------|----------|
| Buiten-Ø D | 33 mm |
| Totale lengte L | 40 mm |
| Producttype | Spantang |