

**Led-accuwerklamp, Type: 360****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081543 360
GTIN	4062406056858
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-accuwerklamp met draaibare lichtkop, draaiknop voor traploos dimmen. Lichtdoorlatende afdekking zorgt voor spiegelvrije 360° verlichting. Voet met geïntegreerde magneet en ophanghaak.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief laadkabel en netadapter.

Technische beschrijving

IP-klasse	IP 54
Lampen vervangbaar	nee
Accuspanning	3,7 V
Accutype	Lithium-ion

Lichtstroom	60 - 1000 lm
Energievoorziening	Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu's	1
Brandduur	1,5 h
Lichtbron	Led-module
ATEX-zone	geen
Gewicht	470 g
Totale lengte	260 mm
Producttype	Werklamp