

**Led-acculichtpen, Type: 170****Bestelgegevens**

Bestelnummer	081579 170
GTIN	4062406056872
Artikelklasse	02A

Omschrijving**Uitvoering:**

Led-acculichtpen met algemeen licht en spotlight en clip met sterke houdmagneet. 360° draaibare kogelgewricht-magneetbasis.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met $\varnothing < 12$ mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Inclusief USB-laadkabel.

Technische beschrijving

Lichtstroom	220 lm
Brandduur	2,5 h
Accuspanning	3,7 V
ATEX-zone	geen
Gewicht	83 g

Accucapaciteit	1,1 Ah
Lichtbron	Led-module
Lichtstroom stand 2	80 lm
IP-klasse	IP 20
Aantal inbegrepen accu's	1
Totale lengte	170 mm
Accutype	Lithium-ion
Totale breedte	20 mm
Energievoorziening	Accuvoeding
Producttype	Taschenlampe