

Garant**Aantrekbout Met inwendige koeling, Voor doorn-Ø: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	575096 16
GTIN	4062406057053
Artikelklasse	53D

Omschrijving**Uitvoering:**

Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. **Met koelvloeistofboringen.**

Toepassing:

Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. **Draaimoment in acht nemen.**

Technische beschrijving

Aanbevolen aanhaalmoment	15 Nm
Voor doorn-Ø	16 mm
Sleutelwijdte	6 mm
Kop-Ø	20 mm
Schroefdraad M	M8
Kopdikte K	13 mm
Producttype	Aantrekbout

