

Garant**Aantrekbout Met inwendige koeling, Voor doorn-Ø: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	575096 32
GTIN	4062406057084
Artikelklasse	53D

Omschrijving**Uitvoering:**

Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. **Met koelvloeistofboringen.**

Toepassing:

Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. **Draaimoment in acht nemen.**

Technische beschrijving

Aanbevolen aanhaalmoment	30 Nm
Sleutelwijdte	8 mm
Voor doorn-Ø	32 mm
Kop-Ø	56 mm
Schroefdraad M	M16
Kopdikte K	9,5 mm
Producttype	Aantrekbout

