

**Garant****Aantrekbout Met inwendige koeling, Voor doorn-Ø: 22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	575096 22
GTIN	4062406057060
Artikelklasse	53D

**Omschrijving****Uitvoering:**

Aantrekbout (verzinkt) met binnenzeskant. **Met koelvloeistofboringen.**

**Toepassing:**

Voor opname van GARANT ronde borstels en komborstels. **Draaimoment in acht nemen.**

**Technische beschrijving**

Kop-Ø	32 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	20 Nm
Voor doorn-Ø	22 mm
Sleutelwijdte	6 mm
Schroefdraad M	M10
Kopdikte K	8,5 mm
Producttype	Aantrekbout

