


**FAHRION®**  
FAHRION® PRECISION**ER-spantang HP met afdichting, ER 11, Nominale span-Ø d: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309369 6
GTIN	2050001765741
Artikelklasse	33F

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Systeemrondloop-** en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

**Opmerking:**

· **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**

· **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar). **Vergelijkbaar met ISO 15488-A.**

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	6 mm
Opname	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm

Type	4012 E
Buiten-Ø D	11,2 mm
Totale lengte L	18 mm
Producttype	Spantang