

**ER-spantang HP, ER 25, Nominale span-Ø d: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309373 7
GTIN	2050001768384
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Systeemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	7 mm
Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm
Type	430 E

Buiten-Ø D	26 mm
Totale lengte L	34 mm
Producttype	Spantang