

FAHRION®
FAHRENDEN PROTEKTION**ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 25, Nominale span-
Ø d: 11 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309413 11
GTIN	2050001765970
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!) en spuitnippels.

FAHRION® corrosiebescherming:

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Opmerking:

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	11 mm
Opname	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm

Type	4282 E
Buiten-Ø D	25,7 mm
Totale lengte L	34 mm
Producttype	Spantang