

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-spantang HP, ER 40, Nominale span-Ø d: 5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309379 5
GTIN	2050001768292
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

systemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	5 mm
Opname	ER 40
Norm	ISO 15488-B
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 µm
Type	472 E

Buiten-Ø D	41 mm
Totale lengte L	46 mm
Producttype	Spantang