

FAHRION®
FAHRION® PRECISION**ER-spantang voor tap met afdichting, ER 32, Nominale span-Ø d: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309414 10
GTIN	2050001765925
Artikelklasse	39Y

Omschrijving**Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!).

FAHRION® corrosiebescherming:

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

Opmerking:

FAHRION® spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	10 mm
Opname	ER 32
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm
Type	4537 E

Buiten-Ø D	32,7 mm
Totale lengte L	40 mm
Producttype	Spantang