

**Spiraalborenset HSS nr. 114000 met cassette, ongecoat, Type: 6-10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	115000 6-10
GTIN	4045197024022
Artikelklasse	12B

**Omschrijving****Uitvoering:**

Samengesteld uit spiraalboren DIN 338.

**Rolgewalst**, normale spiraalhoek, kerndikte en kernstijging.

Geen structuuronderbreking, daardoor elastischer en geschikt voor robuuste boorwerkzaamheden (bijv. met handboormachines). Gunstig geprijsde uitvoering.

**Technische beschrijving**

Boren steeds oplopend	0,1 mm
Aantal boren	41
Boorbereik	6 - 10 mm
Schacht	cilinderschacht
Aantal snijkanten Z	2
Coating	ongecoat
Snijmateriaal	HSS

Type	N
Tolerantie nominale Ø	h8
Tophoek	118 graden
Inwendige koeling	nee
met cassette	ja
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Spiraalboor

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	45 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	40 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	30 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	25 m/min	P
GG(G)	beperkt geschikt	25 m/min	K
Olie	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		

## Accessoires

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,6 mm	114000 8,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5

Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Spiraalboor HSSrolgewalst N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Cassette leeg voor spiraalboren DIN 338 Type 6-10	115475 6-10