

Garant**CDCT S40101, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268520 HB7125-1
GTIN	4062406057367
Artikelklasse	21I

Omschrijving

CDCT S40101 HB7125-1 Soort: HB7125-1

Spaanbreker: VS

Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mmVoeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm
Spaanbreker	VS
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7125-1
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,1 mm

Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CDCT S40101
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien