

**Garant****CDCT S40101, Soort: HB7410**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268520 HB7410
GTIN	4062406057343
Artikelklasse	211

## Omschrijving

CDCT S40101 HB7410 Soort: HB7410  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	TIS
Snedeccondities	continu
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Hoekradius	0,1 mm
Hoofdtoepassing	Ti

Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Soort	HB7410
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	CDCT S40101
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien