

Garant
CDCT S40104, Soort: HB7410


Bestelgegevens

Bestelnummer	268540 HB7410
GTIN	4062406057466
Artikelklasse	211

Omschrijving

CDCT S40104 HB7410 Soort: HB7410
 Spaanbreker: TIS
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	continu
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm
Spaanbreker	TIS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min

Hoofdtoepassing	TI
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7410
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	CDCT S40104
Aantal wisselingen/snijkmanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien