

Garant**CDCT S40102, Soort: HB7410**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268530 HB7410
GTIN	4062406057411
Artikelklasse	211

Omschrijving

CDCT S40102 HB7410 Soort: HB7410
Spaanbreker: TIS
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	Ti
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm

Spaanbreker	TIS
Soort	HB7410
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	CDCT S40102
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien