

Garant**CDCT S40102, Soort: HU7310**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268530 HU7310
GTIN	4062406057398
Artikelklasse	21I

Omschrijving

CDCT S40102 HU7310 Soort: HU7310
Spaanbreker: AF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,75 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	N
Soort	HU7310
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,75 mm

Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Spaanbreker	AF
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CDCT S40102
Aantal wisselingen/snijkanen	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien