

**Garant****CDCT S40104, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268540 HB7125-1
GTIN	4062406057480
Artikelklasse	211

## Omschrijving

CDCT S40104 HB7125-1 Soort: HB7125-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7125-1
Snedecndities	continu

Spaanbreker	VS
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	CDCT S40104
Aantal wisselingen/snikanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien