

Garant**GPCT S50104, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Artikelklasse	211

Omschrijving

GPCT S50104 HB7125-1 Soort: HB7125-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,35 mm
Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,35 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Spaanbreker	VS
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M

Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7125-1
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	GPCT S50104
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien