

**Garant****GPCT S50102, Soort: HU7310**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268560 HU7310
GTIN	4062406057510
Artikelklasse	211

## Omschrijving

GPCT S50102 HU7310 Soort: HU7310  
Spaanbreker: AF  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 1,6 mm  
Voeding  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 300 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 300 m/min
Snedeccondities	continu
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 1,6 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,03 - 0,25 mm/omw,
Soort	HU7310

Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	N
Spaanbreker	AF
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	GPCT S50102
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien