

Garant
GPCT S50102, Soort: HB7125-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Artikelklasse	211

Omschrijving

GPCT S50102 HB7125-1 Soort: HB7125-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,2 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Snedecndities	continu
Soort	HB7125-1
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,35 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Hoofdtoepassing	M
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	GPCT S50102
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien