

Garant**GPCT S50102, Soort: HB7035**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Artikelklasse	211

Omschrijving

GPCT S50102 HB7035 Soort: HB7035
Spaanbreker: SF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,35 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 60 - 150 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,35 mm
Soort	HB7035
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Hoofdtoepassing	P
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Neventoepassing	K

Spaanbreker	SF
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,2 mm
Snedeccondities	continu
Snij snelheid v_c Neventoepassing	60 - 150 m/min
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	GPCT S50102
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien