

Garant**TDAT 070102, Soort: HB7035**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268630 HB7035
GTIN	4062406057787
Artikelklasse	211

Omschrijving

TDAT 070102 HB7035 Soort: HB7035
Spaanbreker: SF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 60 - 150 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Spaanbreker	SF
Soort	HB7035
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snedeccondities	continu
Hoekradius	0,2 mm
Snijmateriaal	HM

Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Neventoepassing	60 - 150 m/min
Neventoepassing	K
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	TDAT 070102
Aantal wisselingen/snikanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien