

Garant
TDAT 070102, Soort: HB7125-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Artikelklasse	21I

Omschrijving

TDAT 070102 HB7125-1 Soort: HB7125-1
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
 Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Snedecndities	continu
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm

Soort	HB7125-1
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TDAT 070102
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien