

**Garant****TDAT 070104, Soort: HB7410**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268640 HB7410
GTIN	4062406057855
Artikelklasse	21I

## Omschrijving

TDAT 070104 HB7410 Soort: HB7410  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Soort	HB7410
Hoofdtoepassing	Ti
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Voeding $f$	0,05 - 0,23 mm/omw,
Snedecndities	continu
Spaanbreker	TIS
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min

Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	TDAT 070104
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien