

**Garant****GCCT 060204, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Artikelklasse	211

## Omschrijving

GCCT 060204 HB7125-1 Soort: HB7125-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,4 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Voeding $f$	0,05 - 0,23 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Soort	HB7125-1
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	continu
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	GCCT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien