

**Garant****TDAT 070104, Soort: HB7125-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Artikelklasse	21I

## Omschrijving

TDAT 070104 HB7125-1 Soort: HB7125-1  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	VS
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7125-1
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Snedecndities	continu
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,23 mm
Voeding $f$	0,05 - 0,23 mm/omw,

Hoofdtoepassing	M
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TDAT 070104
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien