

**Garant****GCCT 060204, Soort: HB7410**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	268600 HB7410
GTIN	4062406057701
Artikelklasse	211

## Omschrijving

GCCT 060204 HB7410 Soort: HB7410  
Spaanbreker: TIS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Voeding  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 40 - 90 m/min

## Technische beschrijving

Spaanbreker	TIS
Snijdiepte $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Snedecndities	continu
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	40 - 90 m/min
Hoofdtoepassing	TI
Soort	HB7410
Snijmateriaal	HM

Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	GCCT 060204
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien