

Garant**TDAT 070104, Soort: HB7035**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268640 HB7035
GTIN	4062406057831
Artikelklasse	211

Omschrijving

TDAT 070104 HB7035 Soort: HB7035
Spaanbreker: SF
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min
Snijsnelheid v_c Neventoepassing: 60 - 150 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Spaanbreker	SF
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm
Snijmateriaal	HM
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 150 m/min
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Neventoepassing	60 - 150 m/min

Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Neventoepassing	K
Soort	HB7035
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	TDAT 070104
Aantal wisselingen/snijanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien