

Garant**TDAT 070101, Soort: HB7125-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	268620 HB7125-1
GTIN	4062406057770
Artikelklasse	21I

Omschrijving

TDAT 070101 HB7125-1 Soort: HB7125-1
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,23 mm
Voeding f : 0,05 - 0,23 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,23 mm
Hoekradius	0,1 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Soort	HB7125-1
Snijmateriaal	HM
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,05 - 0,23 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 140 m/min
Coating	ongecoat
ISO-code wisselplaat	TDAT 070101
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Producttype	Wisselplaat voor het draaien