

Garant**Draai-wisselplaat GCCT 060204, Soort: HB7035****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 268600 HB7035 |
| GTIN | 4062406057688 |
| Artikelklasse | 211 |

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Snijdiepte a_p | 0,05 - 0,35 mm |
| Neventoepassing | K |
| Fijn/ruw-indeling | Nabewerken |
| Hoekradius | 0,4 mm |
| Snedecondities | continu |
| Hoofdtoepassing | P |
| Snijmateriaal | HM |
| Snijnsnelheid v_c Neventoepassing | 60 - 150 m/min |
| Spaanbreker | SF |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 150 m/min |
| Soort | HB7035 |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Voeding f | 0,03 - 0,25 mm/omw, |
| Coating | TiN |
| ISO-code wisselplaat | GCCT 060204 |
| Aantal wisselingen/snijanten | 2 |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |