

Garant
GCCT 060204, Soort: HB7035


Bestelgegevens

Bestelnummer	268600 HB7035
GTIN	4062406057688
Artikelklasse	211

Omschrijving

GCCT 060204 HB7035 Soort: HB7035
 Spaanbreker: SF
 Snijdiepte a_p : 0,05 - 0,35 mm
 Voeding f : 0,03 - 0,25 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 150 m/min
 Snijnsnelheid v_c Neventoepassing: 60 - 150 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,05 - 0,35 mm
Neventoepassing	K
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Snijmateriaal	HM

Snij snelheid v_c Neventoe passing	60 - 150 m/min
Spaanbreker	SF
Snij snelheid v_c Hoofd toe passing	60 - 150 m/min
Soort	HB7035
Voeding f	0,03 - 0,25 mm/omw,
Coating	TiN
ISO-code wisselplaat	GCCT 060204
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien