

**FAHRION®**  
FAHREYOND PROGRESS**ER-spantang voor tap met afdichting en spuitnippels, ER 16, Nominale span-  
Ø d: 7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309404 7
GTIN	2050001765130
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Met binnenvierkant voor positieve meename van de tap.

Met afdichtplug voor inwendige koeling (tot 60 bar!) en spuitnippels.

**FAHRION® corrosiebescherming:**

- Spantang volledig gecoat, ook de functievlakken.
- Verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**T.b.v.:**

Alle standaard-ER-spantanghouders, FAHRION spantangen ook voor de precisie-ER-spantanghouder Centro P.

**Opmerking:**

**FAHRION®** spantangen vergelijkbaar met ISO 15488-A.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	7 mm
Opname	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 10 µm

Type	4031 E
Buiten-Ø D	16,7 mm
Totale lengte L	27,5 mm
Producttype	Spantang