

FAHRION®
FAHRION® PROTECT**ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels, ER 16, Nominale span-Ø d: 4mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309372 4
GTIN	2050001768599
Artikelklasse	33F

Omschrijving**Uitvoering:**

stysteemrondloop- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

Corrosiebescherming: Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) en **spuitnippels**. **Vergelijkbaar met ISO 15488-A.**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	4 mm
Opname	ER 16
Norm	ISO 15488-A

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 μm
Type	425 E
Buiten-Ø D	16,7 mm
Totale lengte L	27,5 mm
Producttype	Spantang