

**ER-spantang met afdichting, ER 11, Nominale span-Ø d: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	308882 6
GTIN	2050001764867
Artikelklasse	39Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geheel gehard en geslepen.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

**Voordeel:**

Coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

**Opmerking:**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) kan alleen de nominale maat worden gespannen. **Vergelijkbaar met** ISO 15488-A.

**Technische beschrijving**

Nominale span-Ø d	6 mm
Opname	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Type	4012 E
Buiten-Ø D	11,2 mm
Totale lengte L	18 mm

Producttype

Spantang