



## ER-spantang HP met afdichting en spuitnippels, ER 16, Nominale span-Ø d: 6mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	309372 6
GTIN	2050001766816
Artikelklasse	33F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**stysteemrondloop**- en herhalingsnauwkeurigheid **3 µm** (3×D, maximaal = 50 mm), in combinatie met FAHRION CENTRO P-houder.

**Corrosiebescherming:** Spantang volledig met FAHRION Protect gecoat, ook de functievlakken.

#### Voordeel:

coating verlengt de levensduur van de spantang, zorgt voor maximale werking en nauwkeurigheid.

#### T.b.v.:

Precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.

#### Opmerking:

- **Optimale rondloop alleen bij gebruik in een CENTRO P-houder.**
- **Spanbereik h10 (alleen nominale maat).**

Met **afdichting** voor inwendige koeling (toepasbaar tot 60 bar) en **spuitnippels**. **Vergelijkbaar met ISO 15488-A.**

### Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	6 mm
Opname	ER 16
Norm	ISO 15488-A

Rondloopnauwkeurigheid	≤ 2 μm
Type	425 E
Buiten-Ø D	16,7 mm
Totale lengte L	27,5 mm
Producttype	Spantang