

Garant**Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302415 20/8
GTIN	4045197701374
Artikelklasse	31P

Omschrijving**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK) tot maximaal 80 bar. Inclusief lengte-instelschroef. Een in het verlengstuk **opgenomen HM-kern** dempt optredende trillingen en reduceert hierdoor vibraties.

Maximaal toegestaan toerental 8.000 min⁻¹.

Voordeel:

- **Vibraties in het spansysteem vermijden.**
- **Betere werkstukoppervlakken.**
- **Verbetering van de standtijd van het gereedschap.**

Technische beschrijving

Schacht-Ø d	20 mm
Boring-Ø D ₁	8 mm
Ø D ₂	14 mm
Totale lengte L	210 mm
Productnaamattribuut	L = 210 mm
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Trilling	gedempt
Producttype	Verlengstuk

