

**Garant****Vlakfrees 43° Octo, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	213300 32/3
GTIN	4045197701992
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Vlakfrees 43° met maximaal 8 te gebruiken snijkanten per wisselplaat.

**Toepassing:**

Dankzij de uitgekiende positieve geometrie wordt een zeer goede oppervlaktekwaliteit verkregen. Licht snijdende vlakfrees.

**Opmerking:**

Om alle **8 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting worden gedraaid**.

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ .

$a_{p \max}$  2,2 mm: (**Z = 8**),

$a_{p \max}$  3,5 mm: (**Z = 7**).

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,8** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Opnameboring-Ø	16 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	40 mm

geschikte wisselplaat	OF.. 050405
Wisselplaatschroevenset	219808 (15IP; 3,8 Nm)
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	32 mm
Maximale buiten-Ø D <sub>max</sub>	41 mm
Aantal snijkanten Z	3
Instelhoek κ	43 graden
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	43 graden
Freestoepping	Ramping
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Vlakfrees

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig	219808
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 15IP	674252 15IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,8 Nm	211750 3,8