

**Digitale beugelschroefmaatset, Meetbereik: 0-100mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421495 0-100
GTIN	4045197702210
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Beugelschroefmaten nr. 421490 met bijbehorende instelkalibers.

Kalibratie: S2

IP-klasse: IP 54

Aantal schroefmaten: 4

Aantal instelkalibers: 3

Technische beschrijving

Meetbereik	0 - 100 mm
Aantal schroefmaten	4
Aantal instelkalibers	3
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357

Aantal inbegrepen batterijen	4
IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Kalibratie	S2
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Beugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	011070 0-100
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Beugelschroefmaatset Meetbereik 0-100 mm	020430 0-100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
---	------------