

**Digitale beugelschroefmaat, Meetbereik: 50-75mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	421490 50-75
GTIN	4045197701893
Artikelklasse	42B

Omschrijving**Uitvoering:**

Goed afleesbaar display. HM-uitgeruste meetvlakken.

Digitale en analoge aflezing. Stof- en spatwaterdichte metalen behuizing.

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357. 1 kogel voor het meten van gebogen vlakken.

Vanaf maat 25–50, 1 instelkaliber.

Technische beschrijving

Spoed van de spindel	0,5 mm
Spindel-Ø	6,5 mm
Meetbereik	50 - 75 mm
Maximale afwijking	5 µm
Aflezing	0,001 mm
Kalibratie	B2
Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357

IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Producttype	Beugelschroefmaat

Geschikte producten

<https://www.hoffmann-group.com/NL/nl/hom/p/421490-50-75>