

**Garant**
**Krimphouderverlengstuk 3°, met trillingsdemping, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14 mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	302417 25/14
GTIN	4045197701923
Artikelklasse	31P

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Doorboord voor inwendige koelvloeistoefvoer (IK) tot maximaal 80 bar. Inclusief lengte-instelschroef. Een in het verlengstuk **opgenomen HM-kern** dempt optredende trillingen en reduceert hierdoor vibraties.

Maximaal toegestaan toerental 8.000 min<sup>-1</sup>.

**Voordeel:**

- **Vibraties in het spansysteem vermijden.**
- **Betere werkstukoppervlakken.**
- **Verbetering van de standtijd van het gereedschap.**

Trilling: gedempt

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø d	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Boring-Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Totale lengte L	300 mm
Productnaamattribuut	L = 300 mm
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Trilling	gedempt
Producttype	Accessoires voor krimphouder

