

Garant**Werkdraaistoel, stoffen bekleding, met glijdoppen en voetring, hoog****Bestelgegevens**

Bestelnummer	965042
GTIN	4045197702166
Artikelklasse	91Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Ergonomische werkdraaistoel met **synchroontechniek**.

De zachte mesh-**stof** van zitting en rugleuning is **comfortabel** en **ademend**. Aluminium voetkruis.

Zitting (breedte×diepte): 470×450 mm.

Hoogte rugleuning: 600 mm.

Verstelbereik rugleuning: 60 mm.

Zitdiepteverstelling: 40 mm.

Belastbaarheid: 120 kg.

Bewegingsvrijheid voor de armen dankzij hoge en smalle rugleuning.

Norm:

DIN 68877

Opmerking:

De ademende mesh-stof wordt beschadigd door klittenbandsluitingen. Klittenbandsluitingen a.u.b. afdekken.

Technische beschrijving

Lendeondersteuning	ja
Norm	DIN 68877
Zitdiepteverstelbereik	40 mm
Materiaal zitting	Mesh-stof
Rugleuning hoogte	600 mm
Onderstel uitvoering	Kruisvoet met 5 armen
Kleur zittingmateriaal	zwart
Belastbaarheid	120 kg
Synchronmechanisme	ja
Verstelbereik rugleuning	60 mm
Zittingbreedte	470 mm
Materiaal kruisvoet	Aluminium, mat, poedercoating
Kruisvoet uitvoering	Glijdoppen met voetring
Zittingdiepte	450 mm
Hoogteverstelling uitvoering	Gasveer
Hoogteverstelling type	Hoogteverstelhendel
Paar arMLEUNINGEN aanpassing mogelijk	ja
Rugverstelling met permanent contact	ja
Uitvoering	hoge zithoogte
Belastbaarheid stoel	120 kg
Hoogteverstelling bereik	640 - 890 mm
Producttype	Werkdraaistoel

Accessoires

Glijdoppen(1 set = 5 stuks)	962518
Paar verstelbare arMLEUNINGEN voor GARANT werkdraaistoel Type	965047