

**Garant****Materiaalwagen, Hoogte: 1300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918590 1300
GTIN	4062406057244
Artikelklasse	91P

**Omschrijving****Uitvoering:**

**Frame en opbouw** van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. **Schroefdraadbussen** aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 Zwenkwielen (2 met vergrendeling, Ø **125 mm**) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote, met Haptoprene® beklede handgreep zorgen voor een veilige hantering.

**Toepassing:**

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails, documentenhouders, Multifix-rail, traverse en geperforeerde wanden maat 1000.

**Kleur:**

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

**Technische beschrijving**

Nuttige hoogte	970 mm
Wiel-Ø	125 mm

Breedte	1100 mm
Gewicht	32 kg
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Hoogte	1300 mm
Diepte	700 mm
Materiaal wielen	niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Inhaakraster	50 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Maximale belastbaarheid	200 kg
Breedte zonder greep	1000 mm
Nuttige breedte	920 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Materiaalwagen

## Accessoires

Extra haak Nuttige lengte 150 mm	918604 150
Greep Kleur BLACK	920135 BLACK
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Geperforeerde wanddubbelzijdig Geschikt voor type 1000	928071 1000
Geperforeerde wandeenzijdig Geschikt voor type 1000	928070 1000
Aflegbord van plaatstaal 300 mm diep Geschikt voor type 1000	928131 1000
Aflegbord 610 mm diep Geschikt voor nuttige breedte 920 mm	918592 920
Traverse Geschikt voor nuttige breedte 920 mm	918603 920

Documentenhouder met memomagneten Geschikt voor type 1000	928211 1000
Transparante plaat Geschikt voor type 1000	928091 1000
Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Greep Kleur BLUE	920135 BLUE
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Transparante plaat Geschikt voor type 1000	928090 1000
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 1000	928145 1000
Extra haak Nuttige lengte 75 mm	918604 75