

Garant**Materiaalwagen, Hoogte: 1700mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918590 1700
GTIN	4062406057251
Artikelklasse	91P

Omschrijving**Uitvoering:**

Frame en opbouw van vierkante stalen buis, met bodem van plaatstaal. Inhaakopeningen in het frame aan voor- en achterzijde (raster van 50 mm) voor de bevestiging van legbord, multifunctionele rail enz. in maat 1000 mm. **Schroefdraadbussen** aan de binnenkant van het frame voor de montage van geperforeerde platen. 4 Zwenkwielen (2 met vergrendeling, Ø **125 mm**) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers en een grote, met Haptoprene® beklede handgreep zorgen voor een veilige hantering.

Toepassing:

Uitrusting mogelijk met aflegborden, bakkenrails, documentenhouders, Multifix-rail, traverse en geperforeerde wanden maat 1000.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, **poedercoating**.

Technische beschrijving

Gewicht	35 kg
Breedte	1100 mm

Hoogte	1700 mm
Breedte zonder greep	1000 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Inhaakraster	50 mm
Aantal zwenkwielen zonder vergrendeling	2
Nuttige hoogte	1370 mm
Wiel-Ø	125 mm
Materiaal wielen	niet-strepend polyurethaan-loopvlak
Diepte	700 mm
Maximale belastbaarheid	200 kg
Nuttige breedte	920 mm
Constructie-uitvoering	Constructie van stalen buis
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Kleuren	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Producttype	Materiaalwagen

Accessoires

Multifix Geschikt voor type 1000	928201 1000
Geperforeerde wanddubbelzijdig Geschikt voor type 1000	928071 1000
Aflegbord met stalen beugel Geschikt voor type 1000	928145 1000
Traverse Geschikt voor nuttige breedte 920 mm	918603 920
Transparante plaat Geschikt voor type 1000	928091 1000
Greep Kleur BLACK	920135 BLACK
Greep Kleur BLUE	920135 BLUE
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/AA1	928230 1000/AA1
Aflegbord van plaatstaal 300 mm diep Geschikt voor type 1000	928131 1000

Aflegbord van plaatstaal 200 mm diep Geschikt voor type 1000	928130 1000
Geperforeerde wandzijdig Geschikt voor type 1000	928070 1000
Documentenhouder met memomagneten Geschikt voor type 1000	928211 1000
Extra haak Nuttige lengte 75 mm	918604 75
Multifix open magazijnbakken Lengte mm / Type 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Extra haak Nuttige lengte 150 mm	918604 150
Aflegbord 610 mm diep Geschikt voor nuttige breedte 920 mm	918592 920
Transparante plaat Geschikt voor type 1000	928090 1000